



C-783

DESCRIPCIÓN

La cinta de papel sellado permanente Cellux®, es una cinta de poliéster transparente con adhesivo acrílico protegido por un Liner de polipropileno e impresión en línea roja, especialmente diseñada para sellado de seguridad de bolsas de polietileno, plástico y papel.

VENTAJAS

- Altamente resistente.
- Adherencia sensible.
- Versátil.
- Sellado permanente.

BENEFICIOS

- Causa daño a la superficie al ser despegada
- Fácil uso.
- Larga duración.



USOS Y APLICACIONES

- Bolsas, sobres o documentos que requieren sellado permanente o de seguridad

RECOMENDACIONES

1. Aplicar sobre superficies limpias.
2. Utilizar en los 12 meses siguientes a su fabricación.
3. Almacenar en lugares secos y cubiertos a temperatura ambiente.



FICHA TECNICA DE MATERIAL

NOMBRE COMERCIAL

CINTA RESELLABLE PERMANENTE

Sección 1- FUNCIONALIDAD

- Composición**
1. Liner de polietileno
 2. Soporte de poliéster
 3. Adhesivo acrílico solvente



SOPORTE: Esta película es utilizable en decoraciones de alta calidad como son los cosméticos, elaboración de etiquetas, creación de diseños, calcomanías, protector para superficies. La película de poliéster es recomendada para embotelladoras de agua, anuncieros, serigrafistas, farmacias, envases y fábrica de productos de belleza, purificadoras, envasadores de alimentos, publicistas, envasadores de jugos, etc.

ADHESIVO: Su constitución cuenta con un adhesivo acrílico base solvente sensible a la presión (PSA) que le brinda independencia y no requiere de ningún medio para activarse. Este tipo de adhesivo proporciona enlaces fuertes y duraderos, además de resistentes a condiciones críticas.

C-783 MEDIDAS DISPONIBLES

Código	Ancho (mm)	Largo (mts)	Presentación	Unidades de empaque
783C-00-00110500	11	500	Termoencogible	22
783C-00-00140500	14	500	Termoencogible	4

Sección 2- PROPIEDADES

PROPIEDADES GENERALES

C-783

Calibre	Unidades métricas (Micras μ)	MÉTODOS DE PRUEBA
Total	225	GB/T 7125-2014
Propiedades mecánicas	Unidades métricas (kg/in)	MÉTODOS DE PRUEBA
Fuerza de adhesión	0,72	GB/T 2792-2014

Sección 3- ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación.

Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos, a temperatura ambiente y \pm 50% de humedad relativa.

IMPORTANTE: la información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia CELLUX, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. En la práctica, las condiciones pueden variar alterando el resultado final. El cliente o comprador deberá realizar sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información o cualquier otra asesoría ofrecida.



+57 (310) 443 38 29
+57 (316) 529 40 91

info@cellux.com
Cellux

www.cellux.com
Cellux

Cellux
Cellux

